

TECHSPEC® 9 mm D. x 22,5 mm BW, MgF₂-beschichtet, geschwärzte Ränder, Achromat



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt **#49-927-INK** 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1

€77,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€77,00

Stk. 6+

€61,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 22.50
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.21
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 3.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.50 ±0.05
Radius R₁ (mm): 14.79
Radius R₂ (mm): -12.09
Radius R₃ (mm): -45.72
Randdicke ET (mm): 3.58
Substrat: ☐ N-SSK8 / N-SF56
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen