

TECHSPEC® 9mm D. x -25mm eff. Brw., VIS 0 Beschichtung, negativer Achromat



Produkt #62-483 AUSVERKAUF 3-4 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€31,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€31,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
🔔 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
-25.00

Toleranz Brennweite (%):
±1

Hintere Brennweite BFL (mm): -27.33
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.55 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 2.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.55 ±0.05
Radius R₁ (mm): -17.75
Radius R₂ (mm): 12.17
Radius R₃ (mm): 109.75
Randdicke ET (mm): 5.13
Substrat: ☐ N-BAF10 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.78
Numerische Apertur NA: 0.18
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Negative Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen