

Rechteckige PCV-Linse, 9 mm L x 12,5 mm B x -22 mm BW, Grade 1



Produkt **#74-789** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€10^{,25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€10,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

PCV Rectangular Lens

Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

9.0 x 12.5

Größe (mm):

Optische Eigenschaften

-22.00

Effektive Brennweite EFL (mm):

Materialeigenschaften	
Grade 1	Qualität:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter [Mega-Restposten: Optik](#)

Rechtecklinsen ähneln den normalen Einlinsem und Zweilinsem, sie haben jedoch keine runde, sondern eine rechteckige Form. Eingesetzt werden sie zur Vergrößerung bzw. zur verzerrten Projektion und zur Verkleinerung von Bildern. Anchor-Rechtecklinsen werden eingesetzt, um in bestimmten Optiksystemen das Gewicht zu reduzieren.

Rechtecklinsen in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.