

Plankonvexe Linse, 9 mm Durchm. x 36 mm BW, Commercial Grade



Produkt **#23-073**

AUSVERKAUF

20+ In Stock

Andere Beschichtungen

-

1

+

€20^{,50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€20,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

	Typ:
Plano-Convex Lens	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

9.00 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
6.00	Zentrierung (Bogenminuten):
	Randdicke ET (mm):

1.15	
	Freie Apertur CA (mm):
≥7.65	
Optische Eigenschaften	
	Effektive Brennweite EFL (mm):
36.00	
	Hintere Brennweite BFL (mm):
34.89	
Beschichtung:	
MgF ₂ (400-700nm)	
Beschichtungsspezifikation:	
R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm	
	Substrat: ☐
N-BK7	
	Toleranz Brennweite (%):
±1	
Radius R ₁ (mm):	
18.61	
Blende:	
4.00	
Numerische Apertur NA:	
0.13	
Konformität mit Standards	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	


Produktdetails

- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch **unbeschichtet** lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter **Plankonvexe (PCX) Linsen in Präzisionsqualität**

Plankovexe Linsen (PCX) Linsen haben eine plane und eine nach außen gekrümmte Fläche und somit eine positive Brennweite. Sie eignen sich ideal zur Sammlung und Fokussierung von Licht in Bildverarbeitungsanwendungen. Sie eignen sich auch für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für Emmitter-Detektor-, Laser- und faseroptischen Anwendungen. Die MgF₂-Antireflexionsbeschichtung verbessert die Transmission im sichtbaren Spektrum.

MgF₂-beschichtete, plankonvexe (PCX) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich.

Technische Informationen



Beschichtungskurven