

[Alle Produkte](#) / [Kameras](#) / [USB-Kameras](#) / [Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90°](#)

[Alle 127 Produkte der Produktfamilie](#)

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-501m NIR, 1/2,5", 5 MP, S-Mount, 90°, NIR

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



+2

Produkt **#19-552** **1 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€280⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€280,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

NIR Camera

Typ:

1800 U-501m NIR	Modellnummer:
Allied Vision	Hersteller:
Alvium Right Angle	Kamerareihe:
NIR	Spektrum:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
33 x 32 x 29 (includes connectors and lens mount)	Größe (mm):
65	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
256KB	Bufferspeicher:
1/2.5"	Sensorformat:
5.00	Auflösung (Megapixel):
68.00	Bildrate (fps):
2,592 x 1,944	Pixel (h x v):
2.2 x 2.2	Pixelgröße, h x v (µm):
5.7 x 4.3	Sensorfläche, h x v (mm):
ON Semi AR0522	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Rolling	Verschlusstyp:
8/10 bit	Pixeltiefe:
8µs - 0.48s @ 450/375 MBps 13µs - 0.84s @ 200 MBps	Belichtungszeit:
62	Dynamikbereich (dB):
USB3 Vision v1.0, GenICam	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
2.2	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
USB 3.1 Gen 1	Schnittstelle:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B	Stecker:
Power over USB or via GPIO	Stromversorgung:
4 Programmable TTL GPIOs	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel (Right Angle)	Orientierung des Anschlusses:
7-pin JST	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
S-Mbunt (M12 x 0.5)	Mount:
1/4-20 and M6 with Tripod Mount Adapter	Gewinde: #14-156
Umwelt & Haltbarkeit	

+5 to +65	Betriebstemperatur (°C):
-10 to +70	Lagerungstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

PRODUKTDDETAILS

- USB-Anschluss im rechten Winkel zu Objektiv
 - Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
 - ALMUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
 - Ebenfalls verfügbar sind [Allied Vision Alvium Kameras](#)
- Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 und Anschluss unter 90° arbeiten mit der Technologie ALMUM® System on Chip (SoC) und besitzen einen USB-Anschluss im rechten Winkel zum Objektiv. Sie haben ein leichtes und kleines Gehäuse und bieten eine umfangreiche Bildverarbeitungsbibliothek für die Bildkorrektur in der Kamera sowie eine Bildvorverarbeitung zur Entlastung von Computer und Prozessor und können einfach in Systeme integriert werden. Zusätzlich zu den Smart-Kamera-Funktionen sorgt die einzigartige SoC-Technologie für geringen Stromverbrauch und einfache Integration. Dies macht die Kameras ideal für die nächste Generation der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und eingebettete Vision-Systeme. Die Kameras verwenden eine Vielzahl der beliebtesten Sony Pregius und On Semi CMOS-Sensoren mit hoher Bildqualität, schneller Bildrate und USB3 Vision Schnittstelle. Die aktiv ausgerichtete Objektivhalterung minimiert Inkonsistenz und Variationen. Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 und Anschluss unter 90° haben einen USB-Anschluss mit rechtem Winkel zum Objektiv und sind als Monochrom-, Farb- oder NIR-Versionen mit C-, CS- oder S-Mount verfügbar. Die geschlossenen Gehäuse sind am besten für Prototypen, Entwicklung und Endverbraucher geeignet. Offene Gehäuse und Platinen-Versionen besitzen keine Wärmesenke für den freiliegenden Bildsensor, um Platz zu sparen und die Systemintegration zu vereinfachen. Dies macht sie ideal für OEM-Embedded-Anwendungen.
- Bitte beachten Sie:** Platinen-Versionen haben keine Halterung für Objektive.