

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 9 mm D. x 36 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Produkt #49-468 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €40,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€40,50

Stk. 10+
€36,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

35.15
Effektive Brennweite EFL (mm): 36.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.55
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 2.00
Radius R₁–R₂ (mm): 36.77
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 4.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform