

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 1040 nm, 1000 Rillen/mm, 12,3 x 12,3 mm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-868 3-4 TAGE

- 1 + **€375,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€375,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm: 1000
Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm): 0.001
Designwellenlänge DWL (nm): 1040 ±20

Minimale Effizienz (%): ≥94 @ 1040nm
Größe (mm): 12.30 x 12.30
Einfallswinkel (°): 31.3 ±1
Freie Apertur CA (mm): 11.30 x 11.30
Beschichtung: Dielectric
Aufbau: Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm): 12.30
Modellnummer: 1304128
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 0.95 ±0.050
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 12.30
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): 0.1 (typical)
Polarisation: S and P
Hinweis: S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen