

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 1525 - 1565 nm, 940,07 Rillen/mm, 24 x 14 mm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-874 3-4 TAGE



1



€615,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€615,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
940.07

Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001

Wellenlängenbereich (nm):
1525 - 1565

Minimale Effizienz (%): ≥94 @ 1525 - 1565nm
Größe (mm): 24.00 x 14.00
Einfallswinkel (°): 46.5 ±1
Freie Apertur CA (mm): 23.00 x 13.00
Beschichtung: Dielectric
Aufbau: Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm): 24.00
Modellnummer: 1304254
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 0.68 ±0.050
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 14.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): 0.1 (typical)
Polarisation: S and P
Hinweis: S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen