

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 1525 - 1565 nm, 966,18 Rillen/mm, 27 x 10 mm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-875 3-4 TAGE

- 1 + **€615,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€615,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
966.18

Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001

Wellenlängenbereich (nm):
1525 - 1565

Minimale Effizienz (%) : ≥92 @ 1525 - 1565nm
Größe (mm) : 27.00 x 10.00
Einfallswinkel (°) : 48.3 ±1
Freie Apertur CA (mm) : 26.00 x 9.00
Beschichtung : Dielectric
Aufbau : Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm) : 27.00
Modellnummer : 1304279
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität : 60-40
Dicke (mm) : 0.68 ±0.050
Typ : Transmission Diffraction Grating
Breite (mm) : 10.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°) : 0.1 (typical)
Polarisation : S and P
Hinweis : S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen