

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 800 nm, 1398,6 Rillen/mm, 12,7 x 12,7 mm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-859 KONTAKT



1



€455,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€455,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
1398.6

Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001

Designwellenlänge DWL (nm):
800 ±20

Minimale Effizienz (%): ≥94 @ 800nm
Größe (mm): 12.70 x 12.70
Einfallswinkel (°): 34 ±1
Freie Apertur CA (mm): 11.70 x 11.70
Beschichtung: Dielectric
Aufbau: Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm): 12.70
Modellnummer: 1304165
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 0.95 ±0.050
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 12.70
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): 0.1 (typical)
Polarisation: S and P
Hinweis: S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen