

MgF₂ Rochon Polarisationsfilter



Produkt #68-825 3-4 Tage

- 1 + **€950,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€950,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm): 10.0
Durchmesser (mm): 25.40
Auslöschungsverhältnis: 10,000:1
Substrat: ☐ MgF ₂
Länge (mm): 28.00

Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Aufbau: Crystalline Rochon Polarizer
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4 @ 632.8nm
Toleranz Länge (mm): ±0.1
Strahlabweichung (Bogenminute): <3
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Wellenlängenbereich (nm): 130 - 7000
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm² @ 1064nm, 20ns
Teilungswinkel (°): 1.0 - 2.0 (1 @ 980nm)

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen