

TECHSPEC® 9mm D. x -12mm eff. Brw., VIS 0 Beschichtung, negativer Achromat



Produkt #62-481 AUSVERKAUF ☐ Lagernd
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €31,95

+ WARENKORB

Stk. 1+
€31,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
-12.00

Toleranz Brennweite (%):
±1

Hintere Brennweite BFL (mm): -13.78
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 1.50 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.50 ±0.05
Radius R₁ (mm): -6.98
Radius R₂ (mm): 6.98
Radius R₃ (mm): 23.22
Randdicke ET (mm): 5.79
Substrat: ☐ N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.33
Numerische Apertur NA: 0.38
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Negative Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen