

Oryx® ORX-10GS-51S5M-C 10GigE, monochrom

Mehr Produkte von FLIR



Produkt #19-794 3-4TAGE

- 1 +

€2.258,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.258,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
10GigE

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
FLIR

Gewinde:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#19-804](#)

Bufferspeicher: 240MB
Kamera-Familie: Oryx®
Modellnummer: ORX-10GS-51S5M-C
Sensortyp: Sony IMX250
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.45 x 7.07
Bildrate (fps): 163.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 3µs - 30s
Stecker: GigE interface with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-803 Europe: #19-803 Japan: #19-803 Korea: Not Available China: #19-803
Energieverbrauch (W): 12.3
GPIOs: 2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 60 x 60 x 64
Gewicht (g): 386
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.74
Betriebstemperatur (°C): 0 to +70
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vsion

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen