

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Quarz Wollaston Polarisationsfilter



Produkt #68-820 3-4 TAGE

- 1 +

€660,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€660,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
10.0

Durchmesser (mm):
25.40

Auslöschungsverhältnis:
20,000:1

Substrat: ☐
Quartz

Länge (mm):
28.00

Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Aufbau: Crystalline Wollaston Polarizer
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4 @ 632.8nm
Toleranz Länge (mm): ±0.1
Strahlabweichung (Bogenminute): <3
Strahlversatz (°): 2 - 3 2 @ 1064nm
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2300
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 20ns
Teilungswinkel (°): 2 - 3 (2 @ 1064nm)

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen