

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union


SUBMIT

TRUMPF TruPulse 2002 nano (FK10-EP) | 1062 nm, 20 W

Mehr Produkte von [TRUMPF](#)



TRUMPF TruPulse nano Lasers



Produkt #18-306 3-4 TAGE

1 **€8.095,50**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€8.095,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
0 to +45

Polarisation:
Random

Größe (mm): 347 x201 x95
Wellenlänge (nm): 1,062.00 ±3
Modenqualität M²: <1.6 (1.3 typical)
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #18-311 Europe: #18-311 Japan: #18-311 Korea: #18-311 China: Not Available
Spannungsversorgung: 24 VDC, 250 W
Kühlmethode: Air
Ausgangsleistung (W): 20
Hinweis: Includes: 1 x3m Optical Cable 1 x Integral Red Alignment Laser (RAL) 1 x F75 Removeable Collimator without Flange 1 x Break-out Board 1 x RS232 Cable
Strahldurchmesser (mm): 7.5 ±1.5
Hersteller: TRUMPF
Auskopplung: Fiber-Coupled
Lasertyp: Fiber
Strahldivergenz (mrad): 0.36 ±0.072
CDRH-Laserklasse: 4
Farbe: Infrared
Modellnummer: TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
Spitzenleistung (kW): >10
Pulsenergie (mJ): >1.2 (maximum)
Pulsbreite (ns): 3 - 2000
Pulswiederholrate (kHz): 1 - 4000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen