

## 9X Lupe mit linearer Strichplatte (Englisch)



Produkt #02-047 **5 In Stock**

- 1 + €182<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€182,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Inch Reticle **Typ:**

Kellner-type / AR coated **Optiktyp:**

Nylon case ([#36-286](#)) is sold separately. **Hinweis:**

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):  
0.75

Durchmesser der Linse (Zoll):  
0.68

Strichplattendurchmesser (mm):  
27.00

Höhe (Zoll):  
1.25

Gewicht (g):  
40.8

## Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (Zoll):  
0.75

## Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Transparente Basis lässt Licht durch
- Hohe Vergrößerung, weites Bildfeld
- Strichplatte inklusive

Exzellente für die Bestimmung von Papierqualität und Tintenabsorption geeignet. Ideal fürs Korrekturlesen. Die transparente Basis liegt direkt auf der Arbeitsfläche auf und bietet eine klare Nahbetrachtung. Die Basis lässt Licht zu dem betrachteten Objekt durch. Die 9X-Lupe besitzt ein dreielementiges Linsensystem (Kellner-Aufbau) und ist farbkorrigiert.

Drehbarer Fokus mit Feststellung. Über den Strichplattenadapterring am Boden können alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser befestigt werden.

**Bitte beachten Sie:** Nylontasche (#36-286) wird separat verkauft.

### Strichplattenbeschreibung:

Geradlinige Skala für kritische Messungen sowohl englisch (Zoll) als auch metrisch. Englisch/Zoll: Skala von 0 bis 0,75" in 0,005" Schritten, Beschriftung alle 0,025". Metrisch: Skala von 0 bis 20 mm in 0,1 mm Schritten, Beschriftung alle 1,0 mm.