

Nicht kratzende Pinzette, ESD, 0,4 mm Spitzenbreite



Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449



Produkt **#36-445** KONTAKT

- 1 +

€45,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€45,00

Stk. 10+
€39,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
125.00

Typ:
ESD Tweezer

Gewicht (g): 20
Spitzenbreite (mm): 0.4
Abstand Spitze zu Spitze, offen (mm): 10
Haltekraft (g): 150

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
