

AI LED-Musterprojektor, 530nm, grün

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#87-448** **1 In Stock**

-

1

+

€775^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€775,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
SL191-530IC	Modellnummer:
50,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
	Hinweis:

Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Advanced Illumination	Hersteller:
Spot Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
20.8	Strichplattendurchmesser (mm):
Optische Eigenschaften	
Green	Farbe:
530	Wellenlänge (nm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Flying Leads	Stecker:
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich
- Kompatibel mit C-Mount-Objektiven zur Anpassung der Projektion
- Ideal für 3D-Rekonstruktion und Mapping

Advanced Illumination LED-Musterprojektoren sind kompakte Beleuchtungsgeräte und für Anwendungen vorgesehen, die eine strukturierte Beleuchtung benötigen. Advanced Illumination LED-Musterprojektoren können mit allen C-Mount-Objektiven und 21-mm-Strichplatten mit negativem Muster verwendet werden, um spezifisch strukturierte Beleuchtungsgeometrien zu erzielen. Advanced Illumination LED-Musterprojektoren können ohne Strichplatten als einstellbare Punktleuchten verwendet werden.

Bitte beachten Sie: [Netzteil](#) und C-Mount-[Objektiv](#) werden separat angeboten.

Technische Informationen



