

Effilux LED-Projektor, homogen



Produkt **#22-132** **KONTAKT**

-

1

+

€1.865⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.865,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Modellnummer:
EFFI-SPOT-000-ELS-1000-24V

Beleuchtungsart:

LED Illuminator	
Hersteller:	Effilux
Gehäusegeometrie:	Spot Light
Betriebsmodus:	Continous with AIC (Analog Intensity Control)
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm):	70.6 x65 x172
Optische Eigenschaften	
Farbe:	White
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stromversorgung:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874
Umwelt & Haltbarkeit	
Betriebstemperatur (°C):	0 to 50
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Reach 224:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

PRODUKTDDETAILS

- Hohe Genauigkeit ohne Speckles
- Große Auswahl an Standardmustern erhältlich
- Verfügbare Farben weiß, blau, rot und IR
- Kompatibel mit [Objektiven mit Festbrennweite der C-Serie](#) und [Objektiven mit Festbrennweite der HP-Serie](#) für die Musterprojektion

Die Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektoren erzeugen genaue, intensive und gleichförmige Linien, Gitter, Kreuze und Punktwolken. Die Projektoren haben einen integrierten Treiber, besitzen einfach austauschbare Mustermasken und können schnell über Plug&Play integriert werden. Eine passive Kühlung sowie ein Temperaturschutzsystem stellen einen stabilen Betrieb sicher und schützen vor Schäden bei längeren Einsätzen. Effilux EFFI-Lase LED-Musterprojektoren bieten die gleiche Genauigkeit, Leistung und Gleichförmigkeit wie Laser, erzeugen aber keine Speckles. Sie können ideal für viele verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen wie 3D-Rekonstruktion, Stereovision und Ausrichtungen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Masken werden separat verkauft, siehe Zubehör. Entwickelt für die Musterprojektion mit C-Mount-Objektiven. Um die Verzeichnung zu reduzieren, werden für die Masken mit rechteckigen Mustern 1,1“ Sensoren empfohlen, für alle anderen Anwendungen sind Sensoren mit 2/3“ ausreichend.