

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-040c, 1/2,9“, 0,4 MP, C-Mount, Farbe (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras



Produkt **#23-173-RCD-05P** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€320⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€320,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails	
Color Camera	Typ:
1800 U-040c	Modellnummer:
Allied Vision	Hersteller:
Alvium	Kamerareihe:
Color	Spektrum:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
33 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)	Größe (mm):
60	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
256KB	Bufferspeicher:
1/2.9"	Sensorformat:
0.40	Auflösung (Megapixel):
256.00	Bildrate (fps):
728 x 544	Pixel (h x v):
6.9 x 6.9	Pixelgröße, h x v (µm):
5 × 3.8	Sensorfläche, h x v (mm):
Sony IMX287	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
8/10/12 Bit	Pixeltiefe:
28µs - 10s	Belichtungszeit:
74	Dynamikbereich (dB):
USB3 Vision v1.0, GenICam	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
1.90	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
USB 3.0 Gen 1	Schnittstelle:
USB 3.0 Gen 1, Micro-B	Stecker:
Power over USB or via GPIO	Stromversorgung:
4 Programmable TTL GPIOs	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
7-pin JST	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
	Gewinde:

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65 (housing temperature)

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +85

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

PRODUKTDDETAILS

- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
- ALMUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
- Bis zu 24,6 Megapixel, 1,2" Sensorformat
- Ebenfalls verfügbar sind [Allied Vision Alvium Kameraserie mit Anschluss unter 90°](#)

Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.0 zeichnen sich durch ein leichtes, kompaktes Design kombiniert mit der Technologie ALMUM® System on Chip (SoC) aus, welche die integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung übernimmt, um den Workload für den Computer zu reduzieren. Zusätzlich zu den Smart-Kamera-Funktionen sorgt die einzigartige SoC-Technologie für geringen Stromverbrauch und einfache Integration. Dies macht die Kameras ideal für die nächste Generation der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und eingebettete Vision-Systeme. Die Kameras verwenden eine Vielzahl der beliebtesten Sony Pregius und On Semi CMOS-Sensoren mit hoher Bildqualität, schneller Bildrate und USB3-Vision-Schnittstelle. Die aktivausgerichtete Objektivhalterung minimiert Inkonsistenz und Variationen. Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.0 haben einen USB-Anschluss auf der Rückseite und sind als Monochrom- oder Farb-Versionen mit C-, CS- oder S-Mount verfügbar. Die geschlossenen Gehäuse sind am besten für Prototypen, Entwicklung und Endverbraucher geeignet. Offene Gehäuse und Platinen-Versionen besitzen keine Wärmesenke für den freiliegenden Bildsensor, um Platz zu sparen und die Systemintegration zu vereinfachen. Dies macht sie ideal für OEM-Embedded-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Platinen-Versionen besitzen keine Halterung für Objektive.