

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Oryx® ORX-10GS-89S6C-C 10GigE, Farbe

Mehr Produkte von [FLIR](#)



Produkt #19-793 3-4 Tage

- 1 + €4.311,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.311,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
10GigE

Typ:
Color Camera

Hersteller:
FLIR

Gewinde:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#19-804](#)

Bufferspeicher: 240MB
Kamera-Familie: Oryx®
Modellnummer: ORX-10GS-89S6C-C
Sensortyp: Sony IMX255
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 8.90
Pixel (h x v): 4,096 x 2,160
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.13 x 7.46
Bildrate (fps): 93.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 5µs - 30s
Stecker: GigE interface with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-803 Europe: #19-803 Japan: #19-803 Korea: Not Available China: #19-803
Energieverbrauch (W): 12.6
GPIOs: 2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 60 x 60 x 64
Gewicht (g): 386
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.57
Betriebstemperatur (°C): 0 to +70
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vsion

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen