

[Alle 127 Produkte der Produktfamilie](#)

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing, Right Angle IO Port (Front)



Produkt **#14-880** **1 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€820⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€820,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Color

Spektrum:

Produktdetails

Color Camera

Typ:

Modellnummer:

1800 U-507c	
Hersteller:	Allied Vision
Kamerareihe:	Alvium Right Angle
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm):	38 x 32 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):	65
Gehäuse:	Full
Sensor	
Bufferspeicher:	256KB
Sensorformat:	2/3"
Auflösung (Megapixel):	5.10
Bildrate (fps):	34.00
Pixel (h x v):	2,464 x 2,056
Pixelgröße, h x v (µm):	3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):	8.5 x 7.1
Sensortyp:	Sony IMX264
Sensor:	Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:	Global
Pixeltiefe:	8/10/12 Bit
Belichtungszeit:	176µs - 10s
Dynamikbereich (dB):	Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:	USB3 Vision v1.0, GenICam
Elektronische Spezifikationen	
Energieverbrauch (W):	2.0
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Schnittstelle:	USB 3.1 Gen 1
Stecker:	USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung:	Power over USB or via GPIO
GPIOs:	4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation:	Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:	Back Panel (Right Angle)
GPIO-Steckertyp:	7-pin JST
Gewinde & Montage	
Mount:	C-Mount
Gewinde:	1/4-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Umwelt & Haltbarkeit	
Betriebstemperatur (°C):	+5 to +65
Lagerungstemperatur (°C):	-10 to +70

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- USB-Anschluss im rechten Winkel zu Objektiv
- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
- ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
- Ebenfalls verfügbar sind [Allied Vision Alvium Kameras](#)

Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 und Anschluss unter 90° arbeiten mit der Technologie ALVIUM® System on Chip (SoC) und besitzen einen USB-Anschluss im rechten Winkel zum Objektiv. Sie haben ein leichtes und kleines Gehäuse und bieten eine umfangreiche Bildverarbeitungsbibliothek für die Bildkorrektur in der Kamera sowie eine Bildvorverarbeitung zur Entlastung von Computer und Prozessor und können einfach in Systeme integriert werden. Zusätzlich zu den Smart-Kamera-Funktionen sorgt die einzigartige SoC-Technologie für geringen Stromverbrauch und einfache Integration. Dies macht die Kameras ideal für die nächste Generation der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und eingebettete Vision-Systeme. Die Kameras verwenden eine Vielzahl der beliebtesten Sony Pregius und On Semi CMOS-Sensoren mit hoher Bildqualität, schneller Bildrate und USB3 Vision Schnittstelle. Die aktiv ausgerichtete Objektivhalterung minimiert Inkonsistenz und Variationen. Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 und Anschluss unter 90° haben einen USB-Anschluss mit rechtem Winkel zum Objektiv und sind als Monochrom-, Farb- oder NIR-Versionen mit C-, CS- oder S-Mount verfügbar. Die geschlossenen Gehäuse sind am besten für Prototypen, Entwicklung und Endverbraucher geeignet. Offene Gehäuse und Platinen-Versionen besitzen keine Wärmesenke für den freiliegenden Bildsensor, um Platz zu sparen und die Systemintegration zu vereinfachen. Dies macht sie ideal für OEM-Embedded-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Platinen-Versionen haben keine Halterung für Objektive.