

# Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-158c, 1/2,9“, 1,6 MP, C-Mount, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



+1

Produkt **#23-538** 3-4TAGE

Ähnliche Kameras

- 1 +

€536,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€536,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:  
GigE (PoE)

Typ:  
Color Camera

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b><br>Allied Vision                                                          |
| <b>Gewinde:</b><br>¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#14-156</a>            |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>32MB                                                               |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>Avium G1                                                           |
| <b>Modellnummer:</b><br>Avium G1-158c                                                        |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX273                                                             |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                      |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                              |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/2.9"                                                               |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>1.60                                                        |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>1,456 x 1,088                                                       |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>3.45 x 3.45                                                |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>5.0 x 3.8                                                |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>72.00                                                              |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>8/10/12 Bit                                                            |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>39µs - 10s                                                        |
| <b>Stecker:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                               |
| <b>Stromversorgung:</b><br>PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581 |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>External power: 3.6 W at 12 VDC   Power over Ethernet: 3.9 W |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs         |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                       |
| <b>Größe (mm):</b><br>41 x 29 x 29                                                           |
| <b>Gewicht (g):</b><br>65                                                                    |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                     |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                      |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                           |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>Not Specified                                                 |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-20 to +50                                                |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +85                                               |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>10-pin TFM                                                        |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>GigE Vision V1.2, GenICam V2.0                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |

