

Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-2040c, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt **#23-572** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€2.310,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.310,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 32MB
Kamera-Familie: Avium G1
Modellnummer: Avium G1-2040c
Sensortyp: Sony IMX541
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 20.40
Pixel (h x v): 4,512 x 4,512
Pixelgröße, h x v (µm): 2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm): 10.8 x 10.8
Bildrate (fps): 5.80
Pixeltiefe: 12 Bit
Belichtungszeit: 78µs - 10s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
Energieverbrauch (W): External power: 3.8 W at 12 VDC Power over Ethernet: 4.2 W
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 41 x 29 x 29
Gewicht (g): 65
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 10-pin TFM
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

