

Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-500m, 1/2,5“, 5 MP, C-Mount, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



+1

Produkt **#23-551** **2 In Stock**

-

1

+

€460^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€460,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Monochrome

Spektrum:

Produktdetails

Monochrome Camera

Typ:

Modellnummer:

Avium G1-500m	
Allied Vision	Hersteller:
Avium G1	Kamerareihe:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
41 x29 x29	Größe (mm):
65	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
32MB	Bufferspeicher:
1/2.5"	Sensorformat:
5.00	Auflösung (Megapixel):
23.00	Bildrate (fps):
2,592 x 1,944	Pixel (h x v):
2.2 x2.2	Pixelgröße, h x v (µm):
5.7 x4.3	Sensorfläche, h x v (mm):
ON Semi AR0521	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Rolling	Verschlusstyp:
10 bit	Pixeltiefe:
22µs - 1.4s	Belichtungszeit:
Not Specified	Dynamikbereich (dB):
GigE Vision V2.2, GenICam V2.0	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
Energieverbrauch (W): External power: 2.9 W at 12 VDC Power over Ethernet: 3.2 W	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581	Stromversorgung:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
10-pin TFM	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
-20 to +50	Betriebstemperatur (°C):

-20 to +85		Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards		
Konform	RoHS 2015:	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:	
		Reach 240:
Konform		

Produktdetails

- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
- Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
- Die Kameras Alvium G5 and [Allied Vision Alvium mit USB 3.1](#) sind ebenfalls verfügbar

Die Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE haben ein leichtes und kompaktes Gehäuse und kombinieren die Vorteile des etablierten GigE-Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Serie. Die ALVUM® System-on-Chip-Technologie (SoC) bietet eine umfangreiche Bildverarbeitungsbibliothek für eine integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung, sodass der Workload für den Computer reduziert wird. Die Kameras sind nach dem neuesten Industriestandard aufgebaut, sind langfristig und zuverlässig verfügbar und können einfach in jedes Vision-System eingebaut werden. Die präzise Sensorausrichtung, verbesserte Sauberkeit, Rauschkorrektur und Korrektur von Pixelfehlern ermöglicht Auflösungen von bis zu 24,6 MP und Bildraten von bis zu 276 FPS. Die Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE haben eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle auf der Rückseite und sind in verschiedenen Monochrom- und Farb-Versionen mit entweder C-Mount- oder S-Mount-Objektivanschluss verfügbar.