

[Alle 63 Produkte der Produktfamilie](#)

# Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-2050m, 1“, 20,2 MP, C-Mount, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt **#23-569** **13 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€770<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €770,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

| Downloadbereich |
|-----------------|
|-----------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Monochrome | Spektrum: |
|------------|-----------|

| Produktdetails |  |
|----------------|--|
|----------------|--|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Monochrome Camera | Typ: |
|-------------------|------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Alvium G1-2050m | Modellnummer: |
| Allied Vision   | Hersteller:   |
| Alvium G1       | Kamerareihe:  |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|              |              |
|--------------|--------------|
| 41 x 29 x 29 | Größe (mm):  |
| 65           | Gewicht (g): |
| Full         | Gehäuse:     |

Sensor

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 32MB                           | Bufferspeicher:            |
| 1"                             | Sensorformat:              |
| 20.20                          | Auflösung (Megapixel):     |
| 5.90                           | Bildrate (fps):            |
| 5,496 x 3,672                  | Pixel (h x v):             |
| 2.40 x 2.40                    | Pixelgröße, h x v (µm):    |
| 13.2 x 8.8                     | Sensorfläche, h x v (mm):  |
| Sony IMX183                    | Sensortyp:                 |
| Progressive Scan CMOS          | Sensor:                    |
| Rolling                        | Verschlusstyp:             |
| 10 bit                         | Pixeltiefe:                |
| 48µs - 10s                     | Belichtungszeit:           |
| Not Specified                  | Dynamikbereich (dB):       |
| GigE Vision V2.2, GenICam V2.0 | Bildverarbeitungsstandard: |

Elektronische Spezifikationen

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| External power: 3.6 Wat 12 VDC   Power over Ethernet: 3.9 W | Energieverbrauch (W): |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| GigE (PoE)                                                          | Schnittstelle:                |
| GigE, RJ45 with Screw Locks                                         | Stecker:                      |
| PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581   | Stromversorgung:              |
| 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs | GPIOs:                        |
| Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                         | Synchronisation:              |
| Back Panel                                                          | Orientierung des Anschlusses: |
| 10-pin TFM                                                          | GPIO-Steckertyp:              |

Gewinde & Montage

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| C-Mount                                                        | Mount:   |
| ¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#14-156</a> | Gewinde: |

Umwelt & Haltbarkeit

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Betriebstemperatur (°C): |
|--|--------------------------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| -20 to +50 |                           |
|            | Lagerungstemperatur (°C): |
| -20 to +85 |                           |

| Konformität mit Standards |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |
| Konform                   | Reach 240:              |

## Produktdetails

- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
- Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
- Die Kameras Avium G5 and **Allied Vision Avium mit USB 3.1** sind ebenfalls verfügbar

Die Allied Vision Avium G1 GigE-Kameras mit PoE haben ein leichtes und kompaktes Gehäuse und kombinieren die Vorteile des etablierten GigE-Vision-Standards mit der Flexibilität der Avium-Serie. Die ALVUM® System-on-Chip-Technologie (SoC) bietet eine umfangreiche Bildverarbeitungsbibliothek für eine integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung, sodass der Workload für den Computer reduziert wird. Die Kameras sind nach dem neuesten Industriestandard aufgebaut, sind langfristig und zuverlässig verfügbar und können einfach in jedes Vision-System eingebaut werden. Die präzise Sensorausrichtung, verbesserte Sauberkeit, Rauschkorrektur und Korrektur von Pixelfehlern ermöglicht Auflösungen von bis zu 24,6 MP und Bildraten von bis zu 276 FPS. Die Allied Vision Avium G1 GigE-Kameras mit PoE haben eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle auf der Rückseite und sind in verschiedenen Monochrom- und Farb-Versionen mit entweder C-Mount- oder S-Mount-Objektivanschluss verfügbar.