

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#23-552** 3-4 TAGE



1



€504,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€504,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:

Allied Vision
Gewinde: 1/4"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 32MB
Kamera-Familie: Alvium G1
Modellnummer: Alvium G1-500c
Sensortyp: ON Semi AR0521
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/2.5"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm): 5.7 x 4.3
Bildrate (fps): 23.00
Pixeltiefe: 10 Bit
Belichtungszeit: 22µs - 1.4s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
Energieverbrauch (W): External power: 2.9 W at 12 VDC Power over Ethernet: 3.2 W
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 41 x 29 x 29
Gewicht (g): 65
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 10-pin TFM
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

