

Allied Vision Manta G-235C CMOS PoE-Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Manta PoE Cameras



Produkt **#13-939-RCD-05P** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€1.315⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.315,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Color

Spektrum:

Produktdetails

Color Camera

Typ:

Manta G-235C	Modellnummer:
Allied Vision	Hersteller:
Manta PoE	Kamerareihe:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)	Größe (mm):
200	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:

Sensor

128MB	Bufferspeicher:
1/1.2"	Sensorformat:
2.30	Auflösung (Megapixel):
50.80	Bildrate (fps):
1,936 x 1,216	Pixel (h x v):
5.86 x 5.86	Pixelgröße, h x v (µm):
11.3 x 7.0	Sensorfläche, h x v (mm):
Sony IMX174	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
12 bit	Pixeltiefe:
Via Software	Belichtungszeit:
73.3	Dynamikbereich (dB):
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1	Bildverarbeitungsstandard:

Elektronische Spezifikationen

2.8 (12VDC External Power Supply) 3.3 (PoE)	Energieverbrauch (W):
--	-----------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply	Stromversorgung:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
12-pin Hirose (HR10)	GPIO-Steckertyp:

Gewinde & Montage

C-Mount	Mount:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #89-996	Gewinde:

Umwelt & Haltbarkeit

	Betriebstemperatur (°C):
--	--------------------------

+5 to +45	Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +70	

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Max. Sensorgröße bis 1,2"
- Bis zu 128 MB integrierter Speicher
- Power over Ethernet (PoE) für höhere Flexibilität

Die Manta PoE-Kameras von Allied Vision sind GigE-Hochleistungskameras, die dank Power over Ethernet (PoE) eine einfache und flexible Systemintegration ermöglichen. Diese Kameras sind als Monochrom- oder Farbmodelle mit Sensorgrößen von 1/2,9" bis 1,2" und Auflösungen von 0,4 bis 24,55 Megapixeln verfügbar. M3-Gewinde auf der Ober- und Unterseite des Kameragehäuses ermöglichen eine einfache Befestigung der Kamera. Optional ist auch ein 1/4-20 Stativadapter ([#89-996](#)) verfügbar. Allied Vision Manta PoE-Kameras verfügen über C-Mount-Gewinde, sodass sie mit C-Mount-Zubehör wie Objektiven und Bildverarbeitungsfiltern kompatibel sind. Durch das stabile Metallgehäuse sind diese PoE-Kameras ideal für Industrieumgebungen und Bildverarbeitungsanwendungen wie die Qualitätskontrolle oder industrielle Inspektion geeignet.

Hinweis: Das für den Betrieb erforderliche GigE-Kabel ([#63-431](#)) ist separat erhältlich. [Allied Vision Manta GigE-Kameras](#) ohne Power over Ethernet sind ebenfalls verfügbar.