

Allied Vision Manta G-040B CMOS PoE-Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Manta PoE Cameras



Produkt **#13-931** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€1.029,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.029,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: Manta PoE
Modellnummer: Manta G-040B
Sensortyp: Sony IMX287
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2.9"
Auflösung (Megapixel): 0.40
Pixel (h x v): 728 x 544
Pixelgröße, h x v (µm): 6.90 x 6.90
Sensorfläche, h x v (mm): 4.96 x 3.72
Bildrate (fps): 286.30
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: Via Software
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
Energieverbrauch (W): 2.77 (12VDC External Power Supply) 3.23 (PoE)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 200
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 74.4
Betriebstemperatur (°C): +5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

