

Prosilica GC1380C GigE Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt #63-428 [KONTAKT](#)

Ähnliche Kameras

1 €2.720,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.720,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE

Typ:
Color Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
Bufferspeicher: 64MB
Hinweis: C-Mount features adjustable back focus
Kamera-Familie: Prosilica GC
Modellnummer: GC1380C
Sensortyp: Sony ICX285
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 1.40
Pixel (h x v): 1,360 x1,024
Pixelgröße, h x v (µm): 6.45 x6.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.6 x6.9
Bildrate (fps): 20.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 10µs - 60s
Stecker: GigE, RJ45
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): 3.3 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 45.7 x42.9 x33 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 104
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235:

