

Prosilica GC2450C GigE Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt #67-001 KONTAKT



1



€3.384,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.384,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
Bufferspeicher: 64MB
Hinweis: C-Mount features adjustable back focus
Kamera-Familie: Prosilica GC
Modellnummer: GC2450C
Sensortyp: Sony ICX625
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,448 x 2,050
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.4 x 7.0
Bildrate (fps): 15.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 25µs - 60s
Stecker: GigE, RJ45
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): 3.8 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 45.7 x 42.9 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 106
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

