

# Allied Vision Prosilica GT1290, 1/3" CCD-Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt **#87-068** 3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€1.314,00**

+ WARENKORB

|           |
|-----------|
| Stk. 1+   |
| €1.314,00 |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

|                 |
|-----------------|
| Downloadbereich |
|-----------------|

**Videoausgang:**  
GigE (PoE)

**Typ:**  
Color Camera

**Hersteller:**  
Allied Vision

**Gewinde:**  
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#87-412](#)

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bufferspeicher:</b><br>128MB                                                                                                                                                                              |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>Prosilica GT                                                                                                                                                                       |
| <b>Modellnummer:</b><br>GT 1290 C                                                                                                                                                                            |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony ICX445                                                                                                                                                                             |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CCD                                                                                                                                                                       |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                                                                                                                                              |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/3"                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>1.20                                                                                                                                                                        |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>1,280 x 960                                                                                                                                                                         |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>3.75 x 3.75                                                                                                                                                                |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>4.8 x 3.6                                                                                                                                                                |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>33.00                                                                                                                                                                              |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>8/14 bit                                                                                                                                                                               |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>12µs - 60s                                                                                                                                                                        |
| <b>Stecker:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                               |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#15-281</a><br>Europe: <a href="#">#15-281</a><br>Japan: <a href="#">#15-281</a><br>China: <a href="#">#15-281</a> |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>2.9 (12VDC External Power Supply)<br>3.5 (PoE)                                                                                                                               |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs                                                                                                |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                                                                                                                       |
| <b>Größe (mm):</b><br>70.5 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                  |
| <b>Gewicht (g):</b><br>211                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                                                                                                                                      |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                           |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>58.3                                                                                                                                                                          |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-20 to +65                                                                                                                                                                |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +70                                                                                                                                                               |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>12-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                              |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1                                                                                                                                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |