

# Prosilica GC650 GigE Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt #66-980 3-4 TAGE

Ähnliche Kameras



1



€798,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€798,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:  
GigE

Typ:  
Monochrome Camera

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b><br>Allied Vision                                                                                                                                                                          |
| <b>Gewinde:</b><br>1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#63-432</a>                                                                                                                                  |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>64MB                                                                                                                                                                               |
| <b>Hinweis:</b><br>C-Mount features adjustable back focus                                                                                                                                                    |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>Prosilica GC                                                                                                                                                                       |
| <b>Modellnummer:</b><br>GC650                                                                                                                                                                                |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony ICX424                                                                                                                                                                             |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CCD                                                                                                                                                                       |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                                                                                                                                              |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/3"                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>0.30                                                                                                                                                                        |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>659 x 493                                                                                                                                                                           |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>7.4 x 7.4                                                                                                                                                                  |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>4.8 x 3.6                                                                                                                                                                |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>90.00                                                                                                                                                                              |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>12 bit                                                                                                                                                                                 |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>10µs - 60s                                                                                                                                                                        |
| <b>Stecker:</b><br>GigE, RJ45                                                                                                                                                                                |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#15-281</a><br>Europe: <a href="#">#15-281</a><br>Japan: <a href="#">#15-281</a><br>China: <a href="#">#15-281</a> |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>3.3 (12VDC External Power Supply)                                                                                                                                            |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output                                                                                                  |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                                                                                                                       |
| <b>Größe (mm):</b><br>45.7 x 42.9 x 33 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                  |
| <b>Gewicht (g):</b><br>99                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                                                                                                                                      |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                           |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +50                                                                                                                                                                  |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-10 to +70                                                                                                                                                               |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>12-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                              |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1                                                                                                                                   |

## Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b>                                          |

