

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Prosilica GC655 Gige Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt #63-420 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 +

€1.103,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.103,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
Bufferspeicher: 64MB
Hinweis: C-Mount features adjustable back focus
Kamera-Familie: Prosilica GC
Modellnummer: GC655
Sensortyp: Sony ICX414
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2"
Auflösung (Megapixel): 0.30
Pixel (h x v): 659 x 493
Pixelgröße, h x v (µm): 9.9 x 9.9
Sensorfläche, h x v (mm): 6.4 x 4.8
Bildrate (fps): 90.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 10µs - 60s
Stecker: GigE, RJ45
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): 3 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 45.7 x 42.9 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 100
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235:

