

Prosilica GC750C GigE Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt #63-426 KONTAKT

- 1 +

€746,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€746,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE

Typ:
Color Camera

Hersteller:

Allied Vision
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
Bufferspeicher: 64MB
Kamera-Familie: Prosilica GC
Modellnummer: GC750C
Sensortyp: ON Semi MT9V022
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 0.30
Pixel (h x v): 752 x 480
Pixelgröße, h x v (µm): 6 x 6
Sensorfläche, h x v (mm): 4.6 x 3.0
Bildrate (fps): 60.00
Pixeltiefe: 10 bit
Belichtungszeit: 30µs - 1s
Stecker: GigE, RJ45
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): 2.2 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 45.7 x 33.9 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 85
Mount: CS-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

