

[Alle 71 Produkte der Produktfamilie](#)

Basler ace acA1920-25gc GigE-Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#88-559** **1 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€359⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€359,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Color

Spektrum:

Produktdetails

Typ:

Color Camera	
acA1920-25gc	Modellnummer:
Basler	Hersteller:
ace	Kamerareihe:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	Größe (mm):
90	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:

Sensor

1/3.7"	Sensorformat:
2.00	Auflösung (Megapixel):
25.00	Bildrate (fps):
1,920 x 1,080	Pixel (h x v):
2.2 x 2.2	Pixelgröße, h x v (µm):
4.22 x 2.38	Sensorfläche, h x v (mm):
ON Semi MT9P031	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Rolling	Verschlusstyp:
12 bit	Pixeltiefe:
Freely Programmable	Belichtungszeit:
Not Specified	Dynamikbereich (dB):
GigE Vision	Bildverarbeitungsstandard:

Elektronische Spezifikationen

2.2 (12VDC External Power Supply) 2.7 (PoE)	Energieverbrauch (W):
--	-----------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466	Stromversorgung:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
6-pin Hirose (HR10)	GPIO-Steckertyp:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit	Betriebssystem:

Gewinde & Montage

C-Mount	Mount:
---------	--------

1/4-20 with Tripod Mount Adapter **#88-517**

0 to +50	Betriebstemperatur (°C):
-20 to +80	Lagerungstemperatur (°C):

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

- Perfekter Ersatz für Analogkameras
- Sehr kleine Abmessung
- Power over Ethernet (PoE)
- Pylon-Treiber von Basler inkl.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie (#33-300) nicht inklusive.

The graph shows the quantum efficiency of a GaInP solar cell as a function of wavelength. The x-axis represents wavelength in nanometers (nm), ranging from 350 to 1150. The y-axis represents quantum efficiency, ranging from 0 to 70. The efficiency starts at about 45% at 350 nm, rises to a peak of approximately 62% at 480 nm, and then gradually decreases, reaching near-zero efficiency by 1050 nm.

Wavelength (nm)	Quantum Efficiency (%)
350	45
400	55
450	60
480	62
500	61
550	59
600	50
650	40
700	35
750	25
800	18
850	10
900	5
950	2
1000	1
1050	0.5
1100	0.2

MT9P031 Sensor QE Curve