

Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A2600-64umPRO, Pro

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)



Produkt **#75-003** NEU KONTAKT

-

1

+

€725^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€725,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Monochrome	Spektrum:
Produktdetails	
Monochrome Camera	Typ:
a2A2600-64umPRO	Modellnummer:


Basler	Hersteller:
ace2	Kamerareihe:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
42.8 mm X29 mm X29 mm	Größe (mm):
90	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
1/2"	Sensorformat:
5.60	Auflösung (Megapixel):
64.00	Bildrate (fps):
2,600 x2,160	Pixel (h x v):
2.5 x2.5	Pixelgröße, h x v (µm):
6.52 x5.42	Sensorfläche, h x v (mm):
GMAX2505	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
8/10/12 Bit	Pixeltiefe:
hardware trigger & freely programmable	Belichtungszeit:
USB 3.0 Vision, GenICam	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
3.5	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
USB 3.0	Schnittstelle:
USB 3.0, Micro-B	Stecker:
Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC	Stromversorgung:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
M8 6-pin	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #16-641	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
-10 °C - 50 °C	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails


- USB 3.0 mit SONY Pregius S Sensoren bis zu 24 MP und 160 fps
- Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x29 mm)
- Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
- [Basler ace2 GigE-Kameras](#) sind ebenfalls verfügbar

Basler ace2 USB-3.0-Kameras sind in zwei Versionen verfügbar, die ein optimiertes Hardware-Design, ein bewährtes, kompaktes Gehäuse und CMOS-Sensoren von Sony wie 2nd-Gen Pregius, 3rd-Gen STARVIS oder den neusten 4th-Gen Pregius S mit exzellenter Bildqualität nach dem neusten Stand der Technik bieten. Die zweite Generation der ace-Kameras beinhaltet alle Komponenten der ersten Generation und kombiniert sie mit neuen Funktionen wie einer Status-LED, einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und einer robusten M8-Verbindung. Die Basisversion der Basler ace2 USB-3.0-Kamera bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem leistungsstarken Computer-Vision-Feature, während die Pro-Version Beyond-Features wie Pixel-Beyond und Compression-Beyond bietet, um die Leistung zu maximieren und anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Diese Kameras werden inklusive bewährter Basler Pylon SDK-Software und Treiber geliefert und sind kompatibel zu GenICam-Standards (USB3 Vision), sodass sie eine schnelle und kostengünstige Lösung für die Software-Integration bieten. Basler ace2 USB-3.0-Kameras sind sowohl mit GigE- als auch USB-3.0-Schnittstelle verfügbar und ideal für einen großen Bereich von Anwendungen wie Fabrikautomatisierung und Industrierobotik geeignet.


Technische Informationen




IMX676 Sensor QE Curve




IMX900 Sensor QE Curve




GMAX2505 Sensor QE Curve




IMX546 Sensor QE Curve




IMX545 Sensor QE Curve




GMAX2509 Sensor QE Curve



GMAX2518 Sensor QE Curve



IMX547 Sensor QE Curve



E2525A Sensor QE Curve