

Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A4200-12gmPRO, Pro

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Produkt **#74-968** NEU KONTAKT

-

1

+

€1.030⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.030,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Monochrome	Spektrum:
Produktdetails	
Monochrome Camera	Typ:
a2A4200-12gmPRO	Modellnummer:


Basler	Hersteller:
Ace2	Kamerareihe:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
55.5 x 29 x 29 mm (without lens mount or connectors)	Größe (mm):
100	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
2/3"	Sensorformat:
9.10	Auflösung (Megapixel):
12.00	Bildrate (fps):
4,200 x 2,160	Pixel (h x v):
2.5 x 2.5	Pixelgröße, h x v (µm):
10.52 x 5.42	Sensorfläche, h x v (mm):
GMAX2509	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
8/10/12 Bit	Pixeltiefe:
hardware trigger & freely programmable	Belichtungszeit:
68.8 dB	Dynamikbereich (dB):
GigE Vision 2.0, GenICam	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
4.9 W	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
PoE or 12-24 VDC	Stromversorgung:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
M8 6-pin	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
-10 °C - 50 °C	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
	Konformitätszertifikat:

Produktdetails


- SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
- Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
- Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
- [Basler ace2 USB 3.0 Kameras](#) sind ebenfalls verfügbar

Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras sind in zwei Versionen verfügbar, die ein optimiertes Hardware-Design, ein bewährtes, kompaktes Gehäuse und CMOS-Sensoren von Sony wie 2nd-Gen Pregius, 3rd-Gen STARVIS oder den neusten 4th-Gen Pregius S mit exzellenter Bildqualität nach dem neuesten Stand der Technik bieten. Die zweite Generation der ace-Kameras beinhaltet alle Komponenten der ersten Generation und kombiniert sie mit neuen Funktionen wie einer Status-LED, einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und einer robusten M8-Verbindung. Die Basisversion der Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kamera bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem leistungsstarken Computer-Vision-Feature, während die Pro-Version Beyond-Features wie Pixel-Beyond und Compression-Beyond bietet, um die Leistung zu maximieren und anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Diese Kameras werden inklusive bewährter Basler Pylon SDK-Software und Treiber geliefert und sind kompatibel zu GenICam-Standards (GigE Vision 2.0), sodass sie eine schnelle und kostengünstige Lösung für die Software-Integration bieten. Basler ace2 Kameras sind sowohl mit GigE-, 5GigE- als auch USB3-Schnittstelle verfügbar und ideal für einen großen Bereich von Anwendungen wie Fabrikautomatisierung und Industrieroboter geeignet.


Technische Informationen




IMX676 Sensor QE Curve



IMX900 Sensor QE Curve



GMAX2505 Sensor QE Curve



IMX546 Sensor QE Curve



IMX545 Sensor QE Curve



GMAX2509 Sensor QE Curve



GMAX2518 Sensor QE Curve



IMX547 Sensor QE Curve



E2525A Sensor QE Curve