

Basler ace acA4112-30uc USB-3.0-Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)



Produkt **#37-224** **1 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€3.550⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.550,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Color

Spektrum:

Produktdetails

Color Camera

Typ:

Modellnummer:

acA4112-30uc	
Hersteller:	Basler
Kamerareihe:	ace

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):	35.8 x 40 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):	80
Gehäuse:	Full

Sensor

Bufferspeicher:	Not Specified
Sensorformat:	1.1"
Auflösung (Megapixel):	12.00
Bildrate (fps):	30.00
Pixel (h x v):	4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (µm):	3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):	14.13 x 10.35
Sensortyp:	Sony IMX253
Sensor:	Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:	Global
Pixeltiefe:	10/12 bit
Belichtungszeit:	Programmable via camera API, hardware trigger
Dynamikbereich (dB):	Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:	USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):	3.6
-----------------------	-----

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:	USB 3.0
Stecker:	USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:	Power over USB
GPIOs:	1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:	Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientierung des Anschlusses:	Back Panel
GPIO-Steckertyp:	6-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Mount:	C-Mount
Gewinde:	1/4-20 with Tripod Mount Adapter #12-611

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	0 to +50
--------------------------	----------

Lagerungstemperatur (°C):	
-20 to +80	
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:


Produktdetails

- USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
- Sehr kleine Abmessungen
- Voll mit USB3 Vision kompatibel

Die Basler ace USB-3.0-Kameras eignen sich ideal für Anwender, die von Analogkameras auf Digitalkameras umsteigen wollen, oder für Nutzer von FireWire- oder USB-2.0-Schnittstellen, die eine höhere Datentransferrate benötigen. Die Basler ace USB-3.0-Kameras sind voll mit USB3 Vision kompatibel und können dank der Abmessungen von nur 29 x 29 mm problemlos anstelle der meisten analogen FireWire- oder USB-2.0-Kameras eingesetzt werden. Zur Erhöhung der Robustheit bei anspruchsvollen Anwendungen, beispielsweise beim Einsatz in der Industrieproduktion, besitzen diese USB-3.0 -Kameras außerdem USB-3.0-Anschlüsse mit Schraubsicherung. Alle Kameras werden mit Basler Pylon SDK-Software und Treibern ausgeliefert.

Bitte beachten Sie: Objektiv der UC-Serie (**#33-300**) ist nicht inklusive.

Technische Informationen



MT9P031 Sensor QE Curve