

# Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcPRO, Pro

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Produkt **#16-606** KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€560<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €560,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Color

Spektrum:

Produktdetails

Color Camera

Typ:

Modellnummer:


|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a2A1920-51gcPRO                                                    |                               |
| Basler                                                             | Hersteller:                   |
| ace2                                                               | Kamerareihe:                  |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften                        |                               |
| 55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                | Größe (mm):                   |
| <100                                                               | Gewicht (g):                  |
| Full                                                               | Gehäuse:                      |
| Sensor                                                             |                               |
| Not Specified                                                      | Bufferspeicher:               |
| 1/2.3"                                                             | Sensorformat:                 |
| 2.30                                                               | Auflösung (Megapixel):        |
| 51.00                                                              | Bildrate (fps):               |
| 1,920 x 1,200                                                      | Pixel (h x v):                |
| 3.45 x 3.45                                                        | Pixelgröße, h x v (µm):       |
| 6.6 x 4.1                                                          | Sensorfläche, h x v (mm):     |
| Sony IMX392                                                        | Sensortyp:                    |
| Progressive Scan CMOS                                              | Sensor:                       |
| Global                                                             | Verschlusstyp:                |
| 8/10/12 Bit                                                        | Pixeltiefe:                   |
| Freely Programmable                                                | Belichtungszeit:              |
| 69.2                                                               | Dynamikbereich (dB):          |
| GigE Vision 2.0, GenICam                                           | Bildverarbeitungsstandard:    |
| Elektronische Spezifikationen                                      |                               |
| 3.8                                                                | Energieverbrauch (W):         |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle                    |                               |
| GigE (PoE)                                                         | Schnittstelle:                |
| GigE, RJ45 with Screw Locks                                        | Stecker:                      |
| Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with <a href="#">#16-644</a> | Stromversorgung:              |
| 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines      | GPIOs:                        |
| Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run             | Synchronisation:              |
| Back Panel                                                         | Orientierung des Anschlusses: |
| 6-pin MB                                                           | GPIO-Steckertyp:              |
| Gewinde & Montage                                                  |                               |
| C-Mount                                                            | Mount:                        |
| ¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#16-641</a>             | Gewinde:                      |
| Umwelt & Haltbarkeit                                               |                               |
| -10 to +60                                                         | Betriebstemperatur (°C):      |

-20 to +80

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | Reach 235:              |

- SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
- Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
- Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
- **Basler ace2 USB 3.0 Kameras** sind ebenfalls verfügbar

## Technische Informationen





IMX546 Sensor QE Curve



IMX545 Sensor QE Curve




GMAX2509 Sensor QE Curve



GMAX2518 Sensor QE Curve



IMX547 Sensor QE Curve



E2525A Sensor QE Curve