

## Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A5320-23umPRO, Pro

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)



Produkt #16-637 **KONTAKT**

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + €1.890<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€1.890,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

Monochrome

Spektrum:

### Produktdetails

Monochrome Camera

Typ:

Modellnummer:

Hersteller:  
Basler

Kamerareihe:  
ace2

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):  
36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)

Gewicht (g):  
<90

Gehäuse:  
Full

## Sensor

Bufferspeicher:  
Not Specified

Sensorformat:  
1.1"

Auflösung (Megapixel):  
16.10

Bildrate (fps):  
23.00

Pixel (h x v):  
5,320 x 3,032

Pixelgröße, h x v (µm):  
2.74 x 2.74

Sensorfläche, h x v (mm):  
14.6 x 8.3

Sensortyp:  
Sony IMX542

Sensor:  
Progressive Scan CMOS

Verschlusstyp:  
Global

Pixeltiefe:  
8/10/12 Bit

Belichtungszeit:  
Freely Programmable

Dynamikbereich (dB):  
70.9

Bildverarbeitungsstandard:  
USB3 Vision v1.0, GenICam

## Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):  
3.9

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:  
USB 3.0

Stecker:  
USB 3.0, Micro-B

Stromversorgung:  
Power over USB

GPIOs:  
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines

Synchronisation:  
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run

Orientierung des Anschlusses:  
Back Panel

GPIO-Steckertyp:  
6-pin MB

## Gewinde & Montage

Mount:  
C-Mount

Gewinde:  
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#16-641](#)

## Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):  
-10 to +60

-20 to +80

Lagerungstemperatur (°C):

## Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

[Konform](#)

Reach 235:

## Produktdetails

- USB 3.0 mit SONY Pregius S Sensoren bis zu 24 MP und 160 fps
- Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
- Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
- [Basler ace2 GigE-Kameras](#) sind ebenfalls verfügbar

Basler ace2 USB-3.0-Kameras sind in zwei Versionen verfügbar, die ein optimiertes Hardware-Design, ein bewährtes, kompaktes Gehäuse und CMOS-Sensoren von Sony wie 2<sup>nd</sup>-Gen Pregius, 3<sup>rd</sup>-Gen STARVIS oder den neusten 4<sup>th</sup>-Gen Pregius S mit exzellenter Bildqualität nach dem neusten Stand der Technik bieten. Die zweite Generation der ace-Kameras beinhaltet alle Komponenten der ersten Generation und kombiniert sie mit neuen Funktionen wie einer Status-LED, einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und einer robusten M8-Verbindung. Die Basisversion der Basler ace2 USB-3.0-Kamera bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem leistungsstarken Computer-Vision-Feature, während die Pro-Version Beyond-Features wie Pixel-Beyond und Compression-Beyond bietet, um die Leistung zu maximieren und anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Diese Kameras werden inklusive bewährter Basler Pylon SDK-Software und Treiber geliefert und sind kompatibel zu GenICam-Standards (USB3 Vision), sodass sie eine schnelle und kostengünstige Lösung für die Software-Integration bieten. Basler ace2 USB-3.0-Kameras sind sowohl mit GigE- als auch USB-3.0-Schnittstelle verfügbar und ideal für einen großen Bereich von Anwendungen wie Fabrikautomatisierung und Industrierobotik geeignet.

## Technische Informationen



IMX676 Sensor QE Curve



IMX900 Sensor QE Curve



GMAX2505 Sensor QE Curve



IMX546 Sensor QE Curve



IMX545 Sensor QE Curve



GMAX2509 Sensor QE Curve



GMAX2518 Sensor QE Curve



IMX547 Sensor QE Curve



E2525A Sensor QE Curve

;