

[Alle 93 Produkte der Produktfamilie](#)

Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A5320-7gcPRO, Pro

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Produkt **#16-614** **1 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€1.925⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.925,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Color

Spektrum:

Produktdetails

Color Camera

Typ:

Modellnummer:



a2A5320-7gcPRO	
Basler	Hersteller:
ace2	Kamerareihe:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	Größe (mm):
<100	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
Not Specified	Bufferspeicher:
1.1"	Sensorformat:
16.10	Auflösung (Megapixel):
7.00	Bildrate (fps):
5,320 x 3,032	Pixel (h x v):
2.74 x 2.74	Pixelgröße, h x v (µm):
14.6 x 8.3	Sensorfläche, h x v (mm):
Sony IMX542	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
8/10/12 Bit	Pixeltiefe:
Freely Programmable	Belichtungszeit:
70.8	Dynamikbereich (dB):
GigE Vision 2.0, GenICam	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
4.0	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #16-644	Stromversorgung:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
6-pin MB	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #16-641	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
-10 to +60	Betriebstemperatur (°C):


-20 to +80

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:


- SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
- Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
- Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
- **Basler ace2 USB 3.0 Kameras** sind ebenfalls verfügbar

Technische Informationen







IMX546 Sensor QE Curve




IMX545 Sensor QE Curve




GMAX2509 Sensor QE Curve



GMAX2518 Sensor QE Curve



IMX547 Sensor QE Curve



E2525A Sensor QE Curve