

[Alle 58 Produkte der Produktfamilie](#)

Basler ace acA4096-30um USB-3.0-Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)



Produkt **#37-217** **2 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€1.680⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.680,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Monochrome

Spektrum:

Produktdetails

Monochrome Camera

Typ:

Modellnummer:

acA4096-30um	
Hersteller:	Basler
Kamerareihe:	ace
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm):	35.8 x 40 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):	80
Gehäuse:	Full
Sensor	
Bufferspeicher:	Not Specified
Sensorformat:	1"
Auflösung (Megapixel):	9.00
Bildrate (fps):	32.00
Pixel (h x v):	4,096 x 2,168
Pixelgröße, h x v (µm):	3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):	14.13 x 7.48
Sensortyp:	Sony IMX267
Sensor:	Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:	Global
Pixeltiefe:	10/12 bit
Belichtungszeit:	Programmable via camera API, hardware trigger
Dynamikbereich (dB):	72.8
Bildverarbeitungsstandard:	USB3 Vision v1.0
Elektronische Spezifikationen	
Energieverbrauch (W):	3
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Schnittstelle:	USB 3.0
Stecker:	USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:	Power over USB
GPIOs:	1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:	Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientierung des Anschlusses:	Back Panel
GPIO-Steckertyp:	6-pin Hirose (HR10)
Gewinde & Montage	
Mount:	C-Mount
Gewinde:	1/4-20 with Tripod Mount Adapter #12-611
Umwelt & Haltbarkeit	
Betriebstemperatur (°C):	0 to +50

Lagerungstemperatur (°C):	
-20 to +80	
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:


Produktdetails

- USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
- Sehr kleine Abmessungen
- Voll mit USB3 Vision kompatibel

Die Basler ace USB-3.0-Kameras eignen sich ideal für Anwender, die von Analogkameras auf Digitalkameras umsteigen wollen, oder für Nutzer von FireWire- oder USB-2.0-Schnittstellen, die eine höhere Datentransferrate benötigen. Die Basler ace USB-3.0-Kameras sind voll mit USB3 Vision kompatibel und können dank der Abmessungen von nur 29 x 29 mm problemlos anstelle der meisten analogen FireWire- oder USB-2.0-Kameras eingesetzt werden. Zur Erhöhung der Robustheit bei anspruchsvollen Anwendungen, beispielsweise beim Einsatz in der Industrieproduktion, besitzen diese USB-3.0 -Kameras außerdem USB-3.0-Anschlüsse mit Schraubsicherung. Alle Kameras werden mit Basler Pylon SDK-Software und Treibern ausgeliefert.

Bitte beachten Sie: Objektiv der UC-Serie (**#33-300**) ist nicht inklusive.

Technische Informationen



MT9P031 Sensor QE Curve