

Basler boost boA4096-93 Kamera-Set, Farbe



Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Produkt #14-258 KONTAKT

- 1 + **€3.889,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.889,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
CoaXPress 2.0 (CXP-12)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde:
¼-20 (Integrated into Housing)

Bufferspeicher:

Not Specified
Hinweis: Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)
Kamera-Familie: boost
Modellnummer: boA4096-93cc
Sensortyp: Sony IMX255
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 8.90
Pixel (h x v): 4,096 x2,168
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.13 x7.48
Bildrate (fps): 93.00
Pixeltiefe: 8 bit
Belichtungszeit: Programmable via camera API, hardware trigger
Stecker: CoaXPress, Micro-BNC
Stromversorgung: Power over CoaXPress or via GPIO
Energieverbrauch (W): 9.6
GPIOs: 1 opto-coupled input, 2 GPIO
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 45 x80 x80 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 180
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin M7
Bildverarbeitungsstandard: CoaXPress 2.0, GenICam
Betriebssystem: Software Driver: Windows

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

