

BFLY-PGE-12A2M-CS 1/3" Blackfly® PoE GigE Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [FLIR](#)



FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)



Produkt #89-533 3-4 TAGE



1



€355,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€355,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: FLIR
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher: 16MB
Kamera-Familie: Blackfly®
Modellnummer: BFLY-PGE-12A2M-CS
Sensortyp: ON Semi AR0134
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 1.20
Pixel (h x v): 1,280 x 960
Pixelgröße, h x v (µm): 3.75 x 3.75
Sensorfläche, h x v (mm): 4.8 x 3.6
Bildrate (fps): 52.00
Pixeltiefe: 8/12/16/24 bit
Belichtungszeit: 19µs - 1.226s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: #88-063
Energieverbrauch (W): 2.5
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 36
Mount: CS-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 57.87
Betriebstemperatur (°C): 0 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen

