

BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera

Mehr Produkte von [Teledyne FLIR](#)



Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (front)



Produkt **#36-454** **2 In Stock**

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + €905⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€905,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Color

Spektrum:

Produktdetails

Typ:

Color Camera

BFS-U3-32S4C-C

Modellnummer:

FLIR

Hersteller:

Blackfly® S

Kamerareihe:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)

Gewicht (g):
36

Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
240MB

Sensorformat:
1/1.8"

Auflösung (Megapixel):
3.20

Bildrate (fps):
118.00

Pixel (h x v):
2,048 x 1,536

Pixelgröße, h x v (µm):
3.45 x 3.45

Sensorfläche, h x v (mm):
7.07 x 5.3

Sensortyp:
Sony IMX252

Sensor:
Progressive Scan CMOS

Verschlusstyp:
Global

Pixeltiefe:
10/12 bit

Belichtungszeit:
5µs - 30s

Dynamikbereich (dB):
71.62

Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
<3

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.1 Gen 1

Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks

Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO with [#88-063](#)

GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger

Orientierung des Anschlusses:
Back Panel

GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-210](#)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):

0 to +50

Lagerungstemperatur (°C):

-30 to +60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 240:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Produktdetails

- Sehr kompakter Aufbau
- Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam
- Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK



Teledyne Imaging FLIR/IS Blackfly S: Modernste Bildverarbeitungskameras mit starken Funktionen

Bilder von modernsten Sensoren für Ihre Anwendung, in einem Kameragehäuse oder als Platinkamera

Blackfly® S ist eine vielseitige und kompakte Bildverarbeitungskameraserie, die fortschrittlichste Flächensensoren mit einem sehr kompakten Gehäuse kombiniert. Mithilfe der starken Funktionen werden genau die Bilder erzeugt, die Ihre Anwendungsentwicklung voranbringen. Es ist sowohl eine automatische als auch eine präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf der Kamera möglich. Die Blackfly® S Kameraserie liefert mit Optionen wie Hochgeschwindigkeit, hoher Bildauflösung oder Empfindlichkeit bei geringem Licht stets die benötigten Bilder.

Die gleichen Abmessungen aller Kameravarianten ermöglichen eine einmalige Entwicklung und einen einfachen Austausch bei Bedarf. Zu den Kamerafunktionen gehören eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die vollständige Kompatibilität mit häufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE Vision oder USB3 Vision unterstützt. Blackfly® S ist verfügbar mit GigE oder USB3, als Gehäuse- oder Platinkamera.

Hinweis: USB3-Kabel wird separat verkauft. Verwenden Sie einen 5-mm-Abstandsring ([#03-618](#)) zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount. Die Software steht zum [Download](#) bereit.

Blackfly® S USB3 Farbe / monochrom

- Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern, Unterstützung für eine große Anzahl von Betriebs- und Hostsystemen

Eigenschaften

- Besonders kleines Gehäuse (29 mm x 29 mm x 39 mm)
- Neueste CMOS-Sensoren und neue Bildverarbeitungsfunktionen auf der Kamera
- Erhöhte Binning-Flexibilität, leistungsstarke automatische Belichtungssteuerung und robuste Farbtransformationstools
- Verbesserte Taktzeiten durch fortschrittliche Kamerasteuerung und programmierbare Logik
- Verwendung von Sequenzen, Chunk-Daten, Event-Benachrichtigungen, Zählern, Timern und Logikblöcken
- Auswahl an CMOS-Sensoren mit globalem Shutter, Polarisationsensoren und hochempfindlichen BSI-Sensoren
- Datenschnittstellen: GigE, USB3
- Farbtransformationstools für naturtreue Farben
- Fortschrittliche Auto-Algorithmen oder präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf Kamera
- Funktionen auf der Kamera wie Uhrzeitsynchronisation IEEE1588, verlustfreie Komprimierung, Deep-Learning-Inferenz
- Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern
- Unterstützung für verschiedenste Betriebs- und Hostsysteme
- Umfangreicher Beispielcode und beschreibende API-Protokollierung
- Einfache Produktiterationen durch gleiche Abmessung bei allen Sensorgrößen
- Kamerasteuerung über FlyCapture SDK oder USB3-Vision-Software von Drittanbietern

Anwendungen

- Intelligente Transportsysteme
- Fertigungsautomatisierung
- Barcodeauslesung
- 3D-Scan
- Life-Science-Geräte
- Biometrie-Anwendungen
- Ophthalmoskopie
- Automatische optische Inspektion
- Lebensmittel- & Getränkeindustrie

Bitte achten Sie darauf, den richtigen Adapter auszuwählen: [88-210](#) ist für Blackfly S mit den Maßen 29 x 29 x 30 mm, [15-838](#) ist für Blackfly S mit den Maßen 29 x 29 x 39 mm.

Die Teledyne FLIR Blackfly® S USB3-Kameras sind kompakte Kameras für die industrielle Bildverarbeitung. Sie nutzen moderne CMOS-Flächensensoren in einem ultrakompakten Format von 29 mm x 29 mm x 39 mm, um eine einfache Integration in Systeme mit begrenztem Platzangebot zu ermöglichen.

Die für eine schnelle Systemintegration konzipierten Kameras sind USB3 Vision- und GenICam-kompatibel, unterstützen eine breite Palette von Betriebssystemen und Host-Architekturen und umfassen eine Bilderfassungssoftware mit dem Spinnaker SDK.

Fortschrittliche Auto-Algorithmen, präzise manuelle Bildkontrolle und kamerainterne Vorverarbeitung vereinfachen die Entwicklung und ermöglichen eine Optimierung für anspruchsvolle Prüf- und Messaufgaben.

Programmierbare Logik, Sequenzfunktionen, Chunk-Daten, Ereignisbenachrichtigung, Zähler, Timer und Logikblöcke verbessern die Zykluszeit und unterstützen anspruchsvollere Bildverarbeitungsabläufe.

Zu den verfügbaren Sensoroptionen gehören Global Shutter-, Polarisations- und hochempfindliche BSI-CMOS-Konfigurationen, so dass sich diese Kameras gut für die Abbildung bewegter Objekte, für Szenen mit wenig Licht und für anwendungsspezifische Kontrastanalysen eignen.

Blackfly S USB3-Kameras sind ideal für die Fertigungsautomatisierung, die automatische optische Inspektion, das Lesen von Barcodes, 3D-Scannen, intelligente Transportsysteme, Life-Science-Instrumente und Biometrie-Kiosk-Lösungen.

Kamerainterne Funktionen wie IEEE1588-Taktsynchronisierung, verlustfreie Komprimierung und Deep-Learning-Inferenz unterstützen synchronisierte Multikamera-Setups und tragen dazu bei, die Verarbeitungsanforderungen auf Host-Ebene zu reduzieren.

Dank des einheitlichen Formfaktors für alle Sensorgrößen und der Kompatibilität mit Fremdsoftware und -hardware erleichtern die Blackfly S USB3-Kameras die einmalige Entwicklung und den Einsatz auf mehreren Plattformen für die industrielle Bildverarbeitung.