


5,1 mm² Siliziumfotodiode, blau verstärkt



Silicon Photodiodes

Produkt #53-378 3-4 TAGE

- 1 + **€48,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€48,00
Stk. 5+
€41,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
-40 to 100

Typ:
Unbiased

Typische Anwendungen:
Low light levels, wide spectral bandwidth response

Anschlusskapazität (pF): 450 @ 0 V
Anstiegszeit (µs): 0.2 @ 0 V/50 Ω, 410nm
Saturation Current, I_{sat} (mA): 2.0
Empfindlichkeit bei 410 nm (AW): 0.2
Aktive Fläche (mm)²): 5.1
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz^{1/2}): 5.2 x 10 ⁻¹⁴
Detektivität (cmHz^{1/2}/W): 4.34 x 10 ¹² @ 0 V, 410nm
Ableitwiderstand (MΩ): 150.00
Modellnummer: PIN-SDP/SB
Hinweis: Blue Enhanced Response
Aufbau: PIN
Außendurchmesser (Zoll): 0.36
Länge der Anschlussstifte (Inch): 1.5
Schutzfenster: Quartz
Gehäuse: TO-5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen