

Gefasster Filter für industrielle Bildverarbeitung, blau, M37,5 x 0,50



Mounted Machine Vision Filters

Produkt #21-673 **1 In Stock**

- 1 + €196⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€196,00 stückpreis
Stk. 10+	€186,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

32.50 Freie Apertur CA (mm):

Mounted in Black Anodized Ring Aufbau:

Außendurchmesser (mm):
39.50

Substratdicke (mm):
1.3

Optische Eigenschaften

Blockungsbereich (nm):
200-400, 550-1216

Beschichtung:
Hard Coated

Farbe:
Blue

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
470.00

Halbwertsbreite FWHM (nm):
85.00

Min. Transmission (%):
≥85

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M37.5 x 0.50

Fassungsdicke (mm):
5.2

Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
7.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 242:
[Konform](#)

Produktdetails

- Optimiert für den Einsatz mit beliebigen LEDs
- Verschiedene Fassungsgrößen und Gewinde ermöglichen eine einfache Systemintegration
- ≥85% Transmission
- [TECHSPEC® Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung](#) und [gefasste Farbfilter](#) sind ebenfalls verfügbar

Die gefassten Filter sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung und Bildgebungsanwendungen in der Industrie. Sie sind mit verschiedenen üblichen Bildverarbeitungsgewinden von M22 bis M105 verfügbar. Die hart beschichteten Filter bieten sehr hohe Transmission sowie starke Blockung außerhalb des Bandes und sind erhaltlich für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen. Die Filter besitzen eine gaußsche Transmissionskurve. Wenn die Filter mit einer breitbandigen Lichtquelle eingesetzt werden, entspricht das Ausgangsprofil üblichen LED-Wellenlängen. Die Filter können mit vielen verschiedenen Bildverarbeitungsobjektiven verwendet werden und eignen sich aufgrund der geringen Winkelabhängigkeit auch ideal für große Bildwinkel.