

C-Mount-Videomikroskopeinheit (UV-NIR), 355-532-1064 nm



Produkt **#66-618** **KONTAKT**

-

1

+

€2.910^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.910,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Objective Required	Hinweis:
Fixed Magnification Lens	Typ:

In-Line Illumination	Beleuchtungsart:
----------------------	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
200.00	Tubuslänge (mm):

Optische Eigenschaften	
Wellenlänge (nm):	355.00 & 532 & 1064 (UV-NIR)
Brennweite BW (mm):	200.00
Vergrößerung:	1X
Sensor	
Max. Sensorgröße:	2/3"
Gewinde & Montage	
Gewinde:	(6) M4 threaded holes, on 27mm centers Objective Thread: M26 x 0.706
Mount:	C-Mount
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

Produktdetails

- Einfache Anbindung von Mitutoyoobjektiven an C-Mount-Kameras
 - Kompakte Bauart vereinfacht die Systemintegration
 - Max. Sensorgröße 2/3"
 - 14 mm Anschluss für In-Line-Beleuchtung
 - M26 x 0,706 Objektivgewinde
- Die C-Mount-Videomikroskopeinheit verbindet das M26 x 0,706 Gewinde eines unendlich korrigierten Objektivs mit einer C-Mount-Kamera. So lässt sich schnell und einfach ein stark vergrößerndes, abbildendes System aufbauen. Die Einheit passt auf standardmäßige M26 x 0,706 Gewinde gängiger, unendlich korrigierter Objektive und behält die 200 mm Brennweite bei, die zu einer 1X Vergrößerung bei unendlich korrigierten Objektiven führen. Die Videomikroskopeinheit hat einen In-Line-Beleuchtungsanschluss, um Platzprobleme unter dem Objektiv oder Probleme durch außeraxiale Beleuchtungen zu beheben. Eine einstellbare Blende am In-Line-Beleuchtungsanschluss ermöglicht eine genaue Regulierung der einfallenden Lichtmenge. So kann die Helligkeit kontrolliert werden ohne die Kameraeinstellungen zu verändern. Die Videomikroskopeinheit ist für hochauflösende Sensoren mit max. 2/3" Sensorgröße ausgelegt, wie sie auch bei der Fluoreszenzmikroskopie benötigt werden. Das Gerät kann mit 6 M4-Schrauben im Abstand von 27 mm befestigt werden.