

Ausgestanztes USAF-Testbild – 38 mm Durchmesser



Produkt **#58-402** **KONTAKT**

-

1

+

€1.125^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€1.125,00 stückpreis
Stk. 5+	€1.069,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
34.00	Innendurchmesser (mm):
38.1	Außendurchmesser (mm):
0.01	Dicke (mm):
Anodized Aluminum Mount	Aufbau:

±0.01	Toleranz Gehäuse (mm):
Optische Eigenschaften	
Minimum: Group 0, Element 1 Maximum: Group 3, Element 6	Auflösung:
Gewinde & Montage	
1.03	Fassungsdicke (mm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails


• Bestimmung der Auflösung für Röntgen-, UV-, Wärme- und Ferninfrarot-Bildgebungssysteme

• Einfache Montage

• Ideal für Transmission

Unsere ausgestanzten USAF-Testbilder sind aus extrem dünnen, elektrogeformten Nickelsubstraten gefertigt. Das Testbild enthält kein Glas, sodass das Licht nur durch Luft läuft, chromatische Aberration und Absorption sind damit ausgeschlossen. Das Testmuster deckt Gruppe 0, Element 1 bis Gruppe 3, Element 6 ab. Die beiliegende Beschreibung zeigt die Lage der einzelnen Gruppen und Elemente. Unsere [1951 USAF Auflösungstestbilder aus UV-Quarzglas](#) können für die meisten nahen UV-Anwendungen verwendet werden, während diese ausgestanzten Testbilder auch für tiefes UV und fernes IR eingesetzt werden können. Das Testmuster ist zwischen zwei kreisförmige Platten befestigt, um eine Befestigung an unsere Standardhalterung [#64-565](#) zu ermöglichen.

Technische Informationen



Element	Group No.			
	0	1	2	3
1	1.00	2.00	4.00	8.00
2	1.12	2.24	4.49	8.98
3	1.26	2.52	5.04	10.10
4	1.41	2.83	5.66	11.30
5	1.59	3.17	6.35	12.70
6	1.78	3.56	7.13	14.30